INFORMACIÓ DE PRODUCTE

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	33 mm
Àmplia general	52 mm
Pes total	0,05 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Desplaçament	12 mm
Scio de giro	37 mm
Sterferencia de giro	74 mm
Dome Dictel	15,2 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	35 mm
Banda de rodadura ample	12 mm
Corporació ample	12 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Número de comanda 00074911

Product Drawings





