

AGILA

2470YGO100R05-32

EAN 4031582343618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	138 mm
Celková hmotnost	0,866 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	38 mm
Radius otočení	88 mm
Otočné rušení	176 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	45 mm

AGILA

2470YGO100R05-32

EAN 4031582343618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

