

## LINEA

594CUAC125R05-28 RAL9002

EAN 4031582398588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                                |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage combiné |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg                               |
| Capacité de charge statique     | 260 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 145 mm                               |
| Largeur totale                  | 82 mm                                |
| Poids                           | 1,18 kg                              |
| Certification                   | Testé et contrôle par Tüv Süd        |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                                   |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté                       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, inoxydable |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                              |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du bandage    | 20 mm                                       |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                                  |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |
| Inoxydable              | ✓                               |

## FIXATION

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation         | Tige, ronde                                                                               |
| Diamètre du trou central | 28 mm                                                                                     |
| Longueur de la vis       | 40 mm                                                                                     |
| Note                     | Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## PLANS TECHNIQUES

