

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337655

Número de encomenda 00838070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Zeta

Tipo Rodízio giratório com travão direcional

Padrão EN12532 - Equipamentos de Transporte

Capacidade de carga a 4 km/h 800 kg

Capacidade de carga a 6 km/h 640 kg

Capacidade de carga estática 1600 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Altura total 290 mm

Largura geral 96 mm

Peso geral 4,602 kg

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
	macio
	convexo
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	"Traffic grey A" (RAL7042)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplio, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Cor	Passivada a azul
Offset	55 mm
Raio giratório	180 mm
Interferência giratória	360 mm
Diâmetro do dome	96 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337655

Número de encomenda 00838070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA

4681ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337655

Número de encomenda 00838070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

