

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	1500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	132 mm
Stavební výška	116 mm
Celková hmotnost	3,2 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	69 mm
Poloměr otáčení	116 mm
Průměr otáčení	234 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva kola	Modrá
Průměr	90 mm
Šířka Běhoun	56 mm
Šířka středu kola	56 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	100 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Průměr otvoru plotny	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Objednáací číslo 00062084
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

