

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hlučnost           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Opotřebení         | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Název produktu              | Footmaster     |
| Typ                         | Otočné Kolečko |
| Nosnost 3 km/h              | 1500 kg        |
| Elektrické vodivé           | Ne             |
| Nerezové                    | Ne             |
| Statická Nosnost            | 1500 kg        |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 90 °C          |
| Celková výška               | 132 mm         |
| Stavební výška              | 116 mm         |
| Celková hmotnost            | 3,2 kg         |

## UCHYCENÍ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Barva vidlice   | Bílá   |
| Vyosení         | 69 mm  |
| Poloměr otáčení | 116 mm |
| Průměr otáčení  | 234 mm |

## KOLO

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ložisko           | Valivé ložisko, tlumené |
| Barva Kola        | Modrá                   |
| Průměr            | 90 mm                   |
| Šířka Běhoun      | 56 mm                   |
| Šířka středu kola | 56 mm                   |

## MONTÁŽ

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Délka plotny                    | 100 mm |
| Šířka plotny                    | 100 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 70 mm  |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 70 mm  |
| Průměr otvoru plotny            | 13 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Objednáací číslo 00062084  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

