

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Номер замовлення 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	58 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	205 kg
Статичний Вантажопідйомність	410 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,17 kg

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Номер замовлення 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

