

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Номер заказа 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ○ ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1020 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	850 kg
Грузоподъемность статическая	1700 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	1,07 kg

DURATECH

TOP 160X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322705

Номер заказа 00801134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

