

GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Galea
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	163 mm
Larghezza complessiva	66 mm
Peso complessivo	0,522 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	128 mm
Ingombro di piroettamento	256 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare, distanza Fori per US
Lunghezza della piastra	95 mm
Larghezza della piastra	70 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	44,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	52 mm
Larghezza foro piastra (minima)	72 mm
Larghezza foro piastra (massima)	76 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

GALEA

5071PIO125P52

EAN 4031582399806



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

