

AGILA

2470DIK125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	163 mm
Totaal gewicht	1,17 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Draaicirkel	207 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	21,5 mm
Expander bevestiging (maximaal)	24 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2470DIK125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328325

Bestelnummer 00035649

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

