

LUMINA

A523YOI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성	✓
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	61 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.093 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘, 돔 포함
스위블 베어링	스텝, 회전
회전 반경	51 mm
회전 간섭	102 mm
돔 직경	45 mm

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스텝, 칼라
스텝 직경	11 mm

제품 정보

LUMINA

A523YOI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

