



## ROUE


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tread profile            | convexe              |
| Diamètre                 | 100 mm               |
| Largeur du bandage       | 40 mm                |
| Diamètre de l'alésage    | 15 mm                |
| Longueur de moyeu        | 40 mm                |
| Largeur du corps de roue | 40 mm                |
| Convient pour/à          | pimespo_still_wagner |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 240 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 600 kg   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 0.46 kg  |




# NOVATECH

ITP 100x40-Ø15 NL40 cv

EAN 4031582383867

Numéro de commande 00830212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.