

# AGILA

2471DYK125P50

EAN 4031582343861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Agila                                     |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                    |
| Conducteur d'électricité        | ✓   |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                                     |
| Hauteur                         | 160 mm                                    |
| Poids                           | 1,274 kg                                  |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Corps de roue         | Tôle d'acier  |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulement à billes conique                                |
| Pare-fils             | Avec pare-fils  |
| Diamètre              | 125 mm  |
| Largeur du bandage    | 32 mm   |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A  |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 41 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                   |

## FIXATION

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 46,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 51,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# AGILA

2471DYK125P50

EAN 4031582343861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

