

# LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nume produs                       | Linea light                      |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier   |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                               |
| Inoxidabil                        | Nu                               |
| Capacitate de încărcare statică   | 120 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                           |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                            |
| Înălțime totală                   | 68 mm                            |
| Lățime totală                     | 46 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,11 kg                          |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă           |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă    |
| Raza de pivotare          | 67 mm               |
| Interferență pivotantă    | 134 mm              |
| Diametru cupolă           | 23 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                    |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 65 mm                        |
| Benză de rulare                         | 13,9 mm                      |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design IF

# LINEA LIGHT



5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



product  
design  
award

Premiul  
pentru  
Design IF