PRODUCTINFORMATIE

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	96 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter kogellager	52 mm
Breedte Kogellager	14 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	750 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen





