

LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип	Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	61 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,09 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	20 mm
Радиус поворота	52 mm
Поворотное соединение	104 mm
Диаметр купола	45 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

LUMINA

A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Номер заказа 00071257

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

