

NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531
Bestelnummer 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	14 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	130 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,38 kg

NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531
Bestelnummer 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

