PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 75 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 150 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,92 kg |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 123 mm |
| Draaicirkel | 246 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 35 mm |
| Breedte wielkern | 35 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 105 mm |
| Breedte plaat | 80 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3477PVO100P62

EAN 4031582305609


Bestelnummer 00004012

**Producttekeningen**

3477U00100P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80




© Copyright 2026 TENTE International GmbH