

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Pasūtījuma numurs 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	1,006 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20,1 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528

Pasūtījuma numurs 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

