

# ALPHA

3470PJR125P62

EAN 4031582303971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                        |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 100 kg                       |
| Statická Nosnost            | 200 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 155 mm                       |
| Stavební výška              | 75 mm                        |
| Celková hmotnost            | 0,802 kg                     |

## KOLO

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen             |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž     |
| Ložisko            | Valivé ložisko          |
| Osa kola           | Šroub s maticí          |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra             |
| Průměr             | 125 mm                  |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                   |
| Šířka středu kola  | 32 mm                   |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A               |

## UCHYCENÍ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice    | Široký               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou    |
| Vyosení         | 40 mm                |
| Poloměr otáčení | 102,5 mm             |
| Průměr otáčení  | 205 mm               |
| Poloměr otáčení | 75 mm                |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 105 mm               |
| Šířka plotny                    | 80 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA

3470PJR125P62


EAN 4031582303971



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

