



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea                                |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage combiné |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg                               |
| Conducteur d'électricité        | Non                                  |
| Inoxydable                      | Non                                  |
| Capacité de charge statique     | 260 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 143 mm                               |
| Largeur totale                  | 82 mm                                |
| Poids                           | 1,01 kg                              |
| Certification                   | Testé et contrôlé par Tüv Süd        |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée                |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape     | Blanc gris (RAL9002)            |
| Déport                  | 40 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                           |

## ROUE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue              | Polyamide                       |
| Bandage                    | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                  | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Couleur de la roue         | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Pare-fils                  | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                   | 125 mm                          |
| Largeur du bandage         | 20 mm                           |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                            |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                            |
| Largeur du corps de roue   | 20 mm                           |
| Dureté du bandage (A)      | 92 Shore A                      |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm        |

# LINEA

594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000



EAN 4031582378290

Numéro de commande 00771208

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award  
product  
design  
award