

COMPACTA

1438PVH065P60-75x60

EAN 3700001796762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	85 mm
Kopējais svars	0,14 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, gaiša
Dakšas forma	Plaša
Krāsa	Pasivēts ar zilu

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	65 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	85 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	75 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	55 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	40 mm
Plāksnes atveres diametrs	7 mm