
**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# LINEA

## 594CUAC125P30-11 RAL9002

EAN 4031582398533



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●●● |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Linea |
| Тип | Поворотное Колесная опора с комбинированным замком |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 130 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Да |
| Грузоподъемность статическая | 260 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 143 mm |
| Общая ширина | 82 mm |
| Общий вес | 0,99 kg |
| Сертификация | Протестировано и контролируется TÜV Süd |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 129 mm |
| Поворотное соединение | 258 mm |
| Диаметр купола | 52 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm |
| Подсказка | Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. |

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


## 594CUAC125P30-11 RAL9002

EAN 4031582398533

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Чертежи изделия



Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH