

# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tread hardness            | souple                          |
| Matériau du corps         | Aluminium                       |
| Bandage                   | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue              | Métallique                      |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet              |
| Diamètre                  | 100 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 40 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8 mm                            |
| Longueur de moyeu         | 49 mm                           |
| Largeur du corps          | 40 mm                           |
| Dureté du Bandage (A)     | 68 Shore A                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 400 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Poids global                    | 0.52 kg                           |

# ELASTECH


IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Numéro de commande 00043125  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

Numéro de commande 00043125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.