

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg   |
| Capacité de charge statique     | 200 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 0,14 kg  |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Acier, fer                      |
| Bandage               | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 60 mm                           |
| Largeur du bandage    | 20 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 12 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A                      |

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

