

KAPPA

9688FTP250P65

EAN 4031582316322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette fixe
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2040 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1700 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	4080 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	305 mm
Poids global	18.84 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Fonte ou fer forgé, lourd
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Lubrification nipple	1

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	200 mm
Largeur de plaque	160 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	160 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Diamètre du trou de la plaque	15 mm

KAPPA

9688FTP250P65

EAN 4031582316322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

