



## ROUE

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Diamètre              | 75 mm |
| Largeur du bandage    | 25 mm |
| Diamètre de l'alésage | 6 mm  |
| Longueur de moyeu     | 27 mm |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Maxtech |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 60 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 120 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Poids                           | 0.08 kg |