MAXTECH

PAO075x25-Ø6x27 + ASBUS

EAN 4031582381238

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE	
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	27 mm

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	120 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH