INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ZETA REVERSE

468BIFP200P63

EAN 4031582398144



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●●○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●● |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Zeta reverse |
| Tip | Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 450 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 360 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 900 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 4,29 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, foarte grea |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Interferență pivotantă | 360 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Tread hardness | moale |
| Material pentru corp | Aluminiu |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Gri / fără marcaj |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 67 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468BIFP200P63


EAN 4031582398144


Numărul de comandă 00860834

**Desene ale produsului**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH