PRODUKTINFORMATION

LINEA

5941UAP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582369199



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	130 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	260 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	145 mm
Samlet bredde	82 mm
Samlet vægt	1,08 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	129 mm
Udfaldsdiameter	258 mm
Dome-diameter	52 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	28 mm
Boltlængde	40 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941UAP125R05-28 RAL9002

EAN 4031582369199

Product Drawings







Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH