

# LINEA LOAD

5940UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582421590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Rayon d'encombrement    | 40.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 81 mm   |
| Diamètre du dôme        | 23 mm   |

## ROUE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre           | 50 mm |
| Largeur du bandage | 13 mm |

## RACCORD

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Diamètre du trou central | 8 mm |
|--------------------------|------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Linea load |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg     |
| Conducteur d'électricité        | no         |
| Inoxydable                      | no         |
| Capacité de charge statique     | 200 kg     |
| Plage de température (minimale) | -10 °C     |
| Plage de température (maximale) | 40 °C      |
| Hauteur                         | 50.5 mm    |
| Largeur totale                  | 47.5 mm    |
| Poids                           | 0.09 kg    |



# LINEA LOAD



5940UAP050L51-8 load 9002

EAN 4031582421590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



product  
design  
award