

SUPRATECH

PJO080x30-Ø12 HL44

EAN 4031582442496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0.13 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO080x30-Ø12 HL44

EAN 4031582442496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

