

## AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта                     | Agila                                       |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз |
| Стандартный                           | EN12530 — ролики устройств                  |
| Грузоподъемность при 3 км/ч           | 100 kg                                      |
| Электропроводящий                     | Да                                          |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                         |
| Грузоподъемность статическая          | 200 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -25 °C                                      |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                       |
| Общая высота                          | 135 mm                                      |
| Общая ширина                          | 60 mm                                       |
| Общий вес                             | 0,81 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 43,5 mm                 |
| Радиус поворота       | 131 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                  |
| Диаметр купола        | 60 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                   |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный,<br>электропроводный |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник           |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                    |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                              |
| Диаметр                 | 100 mm                                        |
| Ширина Протектор        | 32 mm                                         |
| Ширина тела             | 32 mm                                         |
| Твердость Протектор (A) | 91 Береговая A                                |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D                                |

## ФИТИНГ

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга            | Отверстие под болт                                                          |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm                                                                       |
| Подсказка              | Касторы можно устанавливать с<br>помощью стандартных винтов<br>любой длины. |

# AGILA

2477XSP100P30-11

EAN 4031582343236

Номер заказа 00006706  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

