

## KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numer zamówienia 00838864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa load                                  |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokadą pełną, Przód kółka |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń          |
| Nośność przy 4 km/h            | 840 kg                                      |
| Nośność przy 6 km/h            | 700 kg                                      |
| Nośność statyczne              | 1680 kg                                     |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                                      |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                       |
| Wysokość całkowita             | 170 mm                                      |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, ciężki               |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał              | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                              |
| Kształt Widelec       | Poszerzane, Wzmacniane                                       |
| Łożysko obrotowe      | Łożysko kulkowe wzdłużne<br>Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Wysięg                | 48 mm                                                        |
| Zasięg działania koła | 221 mm                                                       |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Numer zamówienia 00838864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

