PRODUKTINFORMATION

BASETECH

POO100x36-Ø12 white

EAN 4031582410358



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,11 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	36 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO100x36-Ø12 white

EAN 4031582410358

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH