

# KAPPA LOAD

9651TOO125P63

EAN 4031582348767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ○ ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa load                 |
| Type                         | Wielen met Richtingsslot   |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 840 kg                     |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 700 kg                     |
| Elektrisch geleidend         | Nee                        |
| Roestvrij                    | Nee                        |
| Statisch draagvermogen       | 1680 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                      |
| Totale hoogte                | 170 mm                     |

## BEHUIZING

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                   |
| Zwenklager                 | Rollager                           |
| Offset                     | 48 mm                              |
| Draaicirkel                | 143,6 mm                           |
| Lubrication nipple         | 1                                  |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide, zwaar              |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 125 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D                    |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9651TOO125P63

EAN 4031582348767

Bestelnummer 00838862  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

