

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Número de encomenda 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	30 mm
Diâmetro do furo do eixo	15 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Largura do corpo	30 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	420 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	335 kg
Capacidade de carga estática	840 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Número de encomenda 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

