

NOVATECH

FTP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319378
Bestelnummer 00801682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal | Gietijzer |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager | Precisie kogellagers |
| Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Asgatdiameter | 20 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Novatech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 1440 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 1200 kg |
| Statisch Draagvermogen | 2400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 6,582 kg |

NOVATECH

FTP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319378
Bestelnummer 00801682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

