

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH130 4XM6

EAN 4031582359961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Termék neve | Linea clinic |
| Ház típusa | Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel |
| Standard | hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 150 kg |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 150 kg |
| Rozsdamentes | ✓ |
| Statikus teherbírás | 300 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 130 mm |
| Teljes szélesség | 71 mm |
| Összsúly | 0,935 kg |
| Tanúsítvány | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

KERÉK

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó, rozsdamentes |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 15 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|-------------------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 102,5 mm |
| Körbeforgás | 205 mm |

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S300H130 4XM6

EAN 4031582359961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió |
| Csavar átmérője | 32 mm |
| Csavar hossza | 50 mm |
| Tippek | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



IF
Design
Award

LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH130 4XM6

EAN 4031582359961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

