제품 정보

MAXTECH

PAO050x19,5-Ø6x22,6 + ASBUS

EAN 4031582381221



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

직경	50 mm
트레드 폭	19.5 mm
차축 홀 직경	6 mm
허브 길이	22.6 mm

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.03 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH