



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

#### VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

#### PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                                          |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums               |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 700 kg                                        |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 560 kg                                        |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 1400 kg                                       |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -30 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 164 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 96 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 3,03 kg                                       |

#### KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 60 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 161 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 322 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

#### RITENIS

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliamīds, smags                |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu     |
| Gūtnis                 | Cuscineti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni        |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts                   |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga              |
| Diametrs               | 125 mm                          |
| Protektora platums     | 50 mm                           |
| Korpasa platums        | 50 mm                           |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                     |

#### UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4687TOP125P63

EAN 4031582308174

Pasūtījuma numurs 00803612  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

