

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Objednávací číslo 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statický Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Celková šířka	99 mm
Celková hmotnost	1,877 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka těla	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Nerezové ocel
Offset	55 mm
Radius otočení	143,5 mm
Otočné rušení	287 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Dlaha s centrálním zajištěním
Délka dlahy	176 mm
Šířka desky	112 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	77,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545
Objednáací číslo 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

