

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Objednávací číslo 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	99 mm
Celková hmotnost	1,877 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	143,5 mm
Průměr otáčení	287 mm
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Dlaha s centrálním zajištěním
Délka plotny	176 mm
Šířka plotny	112 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	77,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545
Objednáací číslo 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

