



CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	62.5 mm
Diamètre d'encombrement	125 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	22 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	100 mm
Poids	0.2 kg

Product Drawings

