

AGILA

2475PJI050P40 SCREWED

EAN 4031582050035

Номер замовлення 00003888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,192 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	82 mm
Поворотне з'єднання	164 mm
Діаметр ковпачка	41 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	60 mm
Ширина тарілки	60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Діаметр отвору планшета	6,3 mm

AGILA

2475PJI050P40 SCREWED

EAN 4031582050035

Номер замовлення 00003888



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

