

## LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

Numărul de comandă 00074223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Lumina

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 40 kg

Capacitate de încărcare statică 80 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 61 mm

Lățime totală 54 mm

Greutate totală 0,105 kg

## ROATĂ

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic         |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Benză de rulare                         | Gri trafic A (RAL7042)       |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 50 mm                        |
| Benză de rulare                         | 8 mm                         |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                         |
| Lungime butuc                           | 0 mm                         |
| Lățimea corpului                        | 8 mm                         |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## FURCA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Material               | Polipropilenă                          |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac |
| Rulment pivotant       | Tijă , pivotantă                       |
| Culoare                | Negru grafit (RAL9011)                 |
| Offset                 | 20 mm                                  |
| Raza de pivotare       | 52 mm                                  |
| Interferență pivotantă | 104 mm                                 |
| Diametru cupolă        | 45 mm                                  |

## RACORD

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Tip ajustare  | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
| Diametru Tijă | 11 mm                               |
| Lungime Tijă  | 20 mm                               |

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

Numărul de comandă 00074223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

---

