

ALPHA

3477UOI160P63

EAN 4031582306101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	350 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	2,31 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	60 mm
Радіус повороту	167 mm
Поворотне з'єднання	334 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA

3477UOI160P63

EAN 4031582306101

Номер замовлення 00030346

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

