

NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Номер замовлення 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	400 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	40 mm
Довжина хаба	120 mm
Ширина тіла	100 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	3840 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	3200 kg
Статичний Вантажопідйомність	6400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	28,235 kg

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

