

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-13

EAN 4031582350333

Número de comanda 00036328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 160 mm

Àmplia general 60 mm

Pes total 0,607 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

Corporació ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 41 mm

Scio de giro 103,5 mm

Sterferencia de giro 207 mm

Dome Dictel 60 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 13 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

# AGILA STAINLESS

7470PJO125P30-13

EAN 4031582350333  
Número de comanda 00036328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

