

## LINEA CLINIC

5944UAP150R36-32S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Linea clinic                                                           |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный                        | похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 150 kg                                                                 |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 150 kg                                                                 |
| Грузоподъемность статическая       | 300 kg                                                                 |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                                                                 |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                                                                  |
| Общая высота                       | 155 mm                                                                 |
| Общая ширина                       | 71 mm                                                                  |
| Общий вес                          | 1,115 kg                                                               |
| Сертификация                       | Протестировано и контролируется TÜV Süd                                |

## КОЛЕСО

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса    | Полиамид                         |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник           | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов  | С защитой резьбы                 |
| Диаметр             | 150 mm                           |
| Ширина Протектор    | 15 mm                            |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал              | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Офсет (Смещение)      | 47,5 mm                          |
| Радиус поворота       | 122,5 mm                         |
| Поворотное соединение | 254 mm                           |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubПремия  
Interzum  
AwardНаграда за  
Дизайн iF

# LINEA CLINIC

5944UAP150R36-32S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ФИТИНГ

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга  | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
| Диаметр Болт | 32 mm                                                                     |
| Длина Болт   | 50 mm                                                                     |



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда за  
Дизайн IF

# LINEA CLINIC



5944UAP150R36-32S27 SAFETY OH155

EAN 4031582412765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда за  
Дизайн iF